



# Underscore® | K-1136

Baignoire encastrée, 66 x 36 po

## Fonctionnalités

- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- 66 po (1676 mm) x 36 po (914 mm) x 22 po (559 mm)



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 7  | Black Black |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-29-2026 19:26 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**

## Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124  
ASTM E162  
ASTM E662

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                    |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-7/16" (62 mm)                                               |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 44-1/2" x 26-1/2" (1130 mm x 673 mm)                          |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 60-1/4" x 30-1/4" (1530 mm x 768 mm)                          |
| Profondeur de l'eau:                  | 17-3/4" (451 mm)                                              |
| Capacité en eau:                      | 102 gal (386.1 L)                                             |
| Charge minimale au sol:               | 58 lbs/ft²                                                    |
| Poids:                                | 80 lbs (36.3 kg)                                              |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 65" x 35" (1651 mm x 889 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*

## Produits et accessoires recommandés


K-591 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire 66 po Underscore

K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po



K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



## Installation

- Drain réversible.
- Montage en surface ou en sous-surface.
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

