Margaux® | K-16231-4

Robinet de lavabo de salle de bain haut à poignée unique, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- Une vanne à disque monopièce en céramique permet à la fois de contrôler le volume et la température
- À poignée unique
- Portée du bec de 162 mm (6-3/8po)
- Bec fixe
- Drain à activation tactile avec pièce de raccordement
- Aérateur à faible débit offert en option.
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



FIN DE SÉRIE

Durabilité

ÉCONOME EN EAU

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	6-3/8" (162 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Matériel

- Brass

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Montage à un trou
- Raccords flexibles pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:01 - US-CA
THE BOLD LOOK OF KOHLER.