Margaux® | K-16232-4

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Drain escamotable avec tige de levage et raccord
- Poignées à levier
- Bec fixe
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



FIN DE SÉRIE

Durabilité

ÉCONOME EN EAU

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 00:05 - US-CA

Codes/normes

Conforme à l'OBC et l'ADA lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.

ADA OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-3/8" (137 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Laiton
- Corps de robinet en laiton

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 00:05 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Conformité à l'ADA pour les poignées seulement.
Conforme à l'OBC et l'ADA lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 00:05 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER