

Abrazo® | K-1800

Baignoire autoportante de 66 po x 31 1/2 po

Fonctionnalités

- La forme unique et la conception autoportante produisent un style contemporain
- Profondeur de 457 mm (18 po) pour une expérience d'immersion complète.
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Drain central à commande au pied avec couvre-drain KOHLER Lithocast®
- Le Honed White est un fini mat avec l'attrait naturel de la pierre doucement polie
- Le Gloss White KOHLER est un fini brillant étincelant inspiré de la pierre polie



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- 0 White
- HW1 Honed White



Codes/normes

ASME A112.18.2/CSA B125.2
 CSA B45.5/IAPMO Z124
 ASTM E162
 ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	41-1/2" x 26" (1054 mm x 660 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	64-3/8" x 30" (1635 mm x 762 mm)
Profondeur de l'eau:	18" (457 mm)
Capacité en eau:	90 gal (340.7 L)
Charge minimale au sol:	90 lbs/ft²
Poids:	524 lbs (237.7 kg)

Matériel

- Résine coulée lustrée KOHLER Lithocast®




Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
 K-23726 Traitement pour drains
 K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
 K-923 Remplisseur de baignoire mural ou au plafond

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Autoportantes
- Drain central

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Prévoyez un espace libre de 76 mm (3 po) autour du tuyau d'évacuation sur le revêtement de plancher fini afin d'éviter toute interférence avec le corps du drain pendant l'installation.

