

Tresham® | K-1978

Base de douche en alcôve, 60 po x 36 po, drain à droite

Fonctionnalités

- Seuil peu élevé pour une entrée et une sortie faciles
- Seuil unique pour installation entre trois murs
- Siège évidé intégral de 457 mm (18 po) à gauche
- Se coordonne à d'autres produits de la gamme Tresham



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	3-3/8" (86 mm)
Surface plane minimale pour le rebord de douche:	2-1/2" (64 mm)
Charge minimale au sol:	20 lbs/ft ²
Poids:	79.5 lbs (36.1 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-706009-D3 Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur


K-706009-L Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706015-D3 Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706015-L Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-9132 Drain de douche rond à utiliser avec tuyau en plastique, joint d'étanchéité compris





Installation

- Drain à droite

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installation de cales entre l'ossature et l'accessoire pourrait être nécessaire.

La tolérance d'ouverture du montant est de +1/4 po (6 mm) et -0 po (0 mm).

Le générateur de vapeur et la trousse de contrôle KOHLER sont conçus pour être utilisés avec ce produit. Kohler Co. n'est pas responsable des problèmes rencontrés lors de l'installation et de l'utilisation de générateurs de vapeur d'autres fabricants.

