

Brenham™ | K-1999-SS1

Lavabo de salle de bain commercial, au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trou unique de robinet, voile et fini antimicrobien

Fonctionnalités

- Fini antimicrobien inhibant la croissance de moisissure, de taches ou de bactéries causant des odeurs sur la surface de l'appareil. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, les virus ou d'autres organismes causant des maladies. Toujours nettoyer et laver ce produit en profondeur avant et après chaque utilisation
- Parfait pour les établissements de santé et d'éducation
- Trou unique pour robinet
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein
- Comprend le support mural
- La combinaison se compose de la cuvette et du cache-siphon



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	14-3/8" (365 mm)
Largeur du bassin:	12-5/16" (313 mm)
Profondeur du bassin:	4-9/16" (115 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée



Articles combinés inclus

- K-1997-SS1 Lavabo de salle de bain commercial fixation au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trou de robinet unique, fini antimicrobien
- K-1998-SS Voile, fini antimicrobien



KOHLER®. Lavabo de salle de bain commercial, au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trou unique de robinet, voile et fini antimicrobien

Concealed Arm Hole Location



Recommended ADA/TAS installation:		
	ADA and TAS	Children's Environment
		ADA and TAS Ages 6-12 yrs
A	34" (864 mm)	31" (787 mm)
B	27" (686 mm)	24" (610 mm)
C	11" (279 mm)	11-1/16" (281 mm)
D	9" (229 mm)	9-1/16" (230 mm)
E	8" (203 mm)	8-1/16" (205 mm)

Installation

- Au mur
- Prépercé pour installation du support de bras dissimulé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:53 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®