

Tend® | K-20713-ETSS

Urinoir à alimentation et lavage par le col contemporain avec raccord supérieur

Fonctionnalités

- Urinoir à grand débit compact et moderne, sans boulons de raccordement apparents.
- 0,125 gal/chasse (0,47 l/chasse).
- La conception gagnante est parfaite pour les salles de bains contemporaines.
- Les contours lisses rendent le nettoyage de l'accessoire rapide et facile.
- Fini antimicrobien inhibant la croissance de moisissure, de taches ou de bactéries causant des odeurs sur la surface de l'appareil. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, les virus ou d'autres organismes causant des maladies. Toujours nettoyer et laver ce produit en profondeur avant et après chaque utilisation.
- La conception de la paroi arrière permet de mieux contenir les éclaboussures.
- Le rebord allongé permet de garder le plancher plus propre.
- Le siphon innovant peut être retiré et remplacé si nécessaire.
- Raccord supérieur de 0,75 po (19 mm).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord: Inlet, Dessus

Siphon remplaçable: Oui

Type de siphon: Dissimulé

Débit de la chasse d'eau: 0.125 gpf (0.5 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Technologie


- Le siphon innovant peut être retiré et remplacé si nécessaire.

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



Note: Customer Connection Pipe must have 2" NPT External Thread.



Installation

- Le siphon fixe l'urinoir au mur, éliminant les boulons pour une installation plus rapide.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux pour les exigences du robinet de chasse.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

