

## Simplice® | K-22035

Robinet d'évier de service et de salle de lessive sortant avec pulvérisateur à deux fonctions

### Fonctionnalités

- La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer d'une pulvérisation aérée à la pulvérisation Sweep® Spray.
- Débit rapide assurant un rinçage puissant et le remplissage rapide de cuvettes et de seaux
- Le bec sortant flexible peut être tiré plus loin que l'évier
- La rotation du bec de 120° offre un confinement flexible de l'eau dans l'espace de l'évier
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Utilisation d'une seule main facilitant la commande du débit et de la température
- Les boutons de réglage de grande taille permettent une transition simple entre types de jets
- Débit maximal de 15,1 l/min (4 gal/min) à 1,3 bar (20 lb/po<sup>2</sup>)



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| CP  | Polished Chrome               |
| VS  | Vibrant Stainless             |
| BL  | Matte Black                   |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



---

## Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 372

NSF/ANSI/CAN 61

---

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

### Bec

Portée du bec: 8" (204 mm)

### Débit

Débit du robinet: 4 gpm (15.1 l/min)

---

## Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,  
Thermostatique

---

## Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
  - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
- 

## Produits et accessoires recommandés


K-23723 Nettoyant pour robinet

---

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Installation à un trou ou à trois trous (rosace disponible pour une installation à 4 trous; vendue séparément)

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Le robinet contient toutes les pièces nécessaires pour les installations à un trou et à trois trous.

