Graze® | K-22068

Robinet d'évier de cuisine rétractable sans contact avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Activation/désactivation sans contact en agitant la main ou un objet comme une casserole
- La technologie Response® utilise un détecteur de mouvement de pointe pour permettre une activation fiable sans contact
- Fonctionnement par courant alternatif, aucune pile à remplacer (adaptateur CA inclus)
- La tête de pulvérisation unique à trois fonctions vous permet d'accomplir les tâches de cuisine comme le nettoyage, le rinçage et le remplissage à l'aide des réglages Sweep®, BerrySoft® et flux aéré.
- La fonction de pulvérisation Sweep® (en balayage) comprend des buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour laver la vaisselle et l'évier.
- La pulvérisation BerrySoft® est légère et idéale pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- Le bec pivotant offre une meilleure diffusion dans l'évier pour faciliter la préparation et le nettoyage des aliments
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.



FIN DE SÉRIE

Durabilité

ÉCONOME EN EAU

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 01:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	10-3/4" (273 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Disque en céramique, Mélangeur thermostatique

Produits et accessoires recommandés

- K-22071 Rosace de robinet de cuisine à trois trous

Garantie


Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie à vie limitée des robinets KOHLER®
Garantie limitée de cinq ans des robinets, vannes et contrôles électroniques KOHLER®

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 01:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Montage en surface
- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).
- Nécessite une prise sans interrupteur en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conformité à l'ADA pour les poignées de robinet seulement
Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 01:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER