

## Purist® | K-22178

Trousse de douchette à quatre fonctions de 30 po, 2,5 gal/min

### Fonctionnalités

- Comprend une douchette multifonction Purist® de 2,5 gal/min, un tuyau métallique de 60 po, une barre coulissante de 28 po et une garniture contemporaine pour barre coulissante
- La pomme de douche et la douchette multifonction sont dotées chacune de pulvérisateurs sophistiqués, afin d'offrir trois expériences de douche : diffusion large, massage puissant et pulvérisation soyeuse
- Le jet intégral produit une pulvérisation englobante pour une utilisation quotidienne.
- Jet de massage à pulsations ciblant les muscles endoloris afin de soulager les maux et les douleurs
- Le jet soyeux produit un effet dense et luxueux parfait pour le rinçage
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- La combinaison d'équilibre, de poids, de prise et d'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 l/min)
- La glissière comprend des supports de montage réglables pour une flexibilité d'installation
- S'agence bien avec les robinets et accessoires Purist®, Stillness® et Composed®
- Doté d'un système d'arrêt non positif : mode pause économiseur d'eau et pour réduire temporairement le débit
- La fonction de pause interrompt temporairement le débit pour économiser l'eau pendant que vous savonnez, vous rasez ou vous lavez les cheveux.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| CP  | Polished Chrome               |
| SN  | Vibrant Polished Nickel       |
| AF  | Vibrant French Gold           |
| BN  | Vibrant Brushed Nickel        |
| BV  | Vibrant Brushed Bronze        |
| BL  | Matte Black                   |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |
| TT  | Vibrant Titanium              |



## Codes/normes

*Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.*

**IMPORTANT :** Ce produit est conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées (ADA) et à la norme ICC A117.1 (en particulier la section 608.5) s'il est correctement installé avec un adaptateur permettant une fermeture non positive. Veuillez consulter l'adaptateur de tuyau pour douchette KOHLER Statement® ADA dans la section des produits recommandés.

ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
DOE - Energy Policy Act 1992  
ADA  
ICC/ANSI A117.1

---

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

### Débit

Débit maximal nominal de la    2.5 gpm (9.5 l/min)  
douchette:

---

## Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
- 

## Produits et accessoires recommandés


K-23723 Nettoyant pour robinet

---

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

**IMPORTANT!** La glissière doit être montée sur les supports du pan à colombages dans les emplacements de fixation du haut et du bas. Les dispositifs d'ancrage mural en plastique ne supporteront pas la glissière. Ne pas utiliser et ne pas dépendre de dispositifs d'ancrage mural en plastique pour attacher la glissière.

Les codes de plomberie pourraient exiger l'installation d'un brise-vide atmosphérique en ligne sur les douchettes.

Consultez les codes locaux.

