

Forté® | K-22180

Trousse de douche, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- Des ensembles de douche à haute performance offrent une fonctionnalité accrue et simplifient le processus de commande
- Comprend une douchette, une pomme de douche, un tuyau de douchette de 60 po, un bras de douche avec inverseur, une barre coulissante de 30 po et une garniture de robinet Forté® Rite-Temp®
- Poignée à levier unique permettant d'ouvrir/fermer l'eau et de régler la température en une seule opération
- La pomme de douche multifonction dotée d'un pulvérisateur avancé offre trois expériences de douche : diffusion complète, massage à pulsations et pulvérisation soyeuse
- La douchette multifonction dotée d'un pulvérisateur avancé offre trois expériences de douche : diffusion complète, massage à pulsations et pulvérisation soyeuse
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- Bras de douche comprenant un inverseur qui permet de dévier facilement l'écoulement entre la pomme de douche et la douchette
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 l/min)
- Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Forté® pour compléter votre salle de bain
- Nécessite le robinet à pression autorégulée Rite-Temp® (vendu séparément)
- Doté d'un système d'arrêt non positif : mode pause économiseur d'eau et pour réduire temporairement le débit



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 2.5 gpm (9.5 l/min)
pomme de douche:

Débit maximal nominal de la 2.5 gpm (9.5 l/min)
douchette:

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression
 autorégularisée

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

IMPORTANT! La glissière doit être montée sur les supports du pan à colombages dans les emplacements de fixation du haut et du bas. Les dispositifs d'ancrage mural en plastique ne supporteront pas la glissière. Ne pas utiliser et ne pas dépendre de dispositifs d'ancrage mural en plastique pour attacher la glissière.

Les codes de plomberie pourraient exiger l'installation d'un
brise-vide atmosphérique en ligne sur les douchettes.
Consultez les codes locaux.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

AVIS : Risque d'endommagement du produit. Les vis longues, pour l'installation de la garniture, peuvent

endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide d'installation des garnitures pour vérifier si la trousse d'installation pour mur mince (88526) est nécessaire.

