

Crue® | K-22974

Robinet d'évier de cuisine rétractable sans contact avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Activation/désactivation sans contact en agitant la main ou un objet comme une casserole
- La technologie Response® utilise un détecteur de mouvement de pointe pour permettre une activation fiable sans contact
- Fonctionnement par courant alternatif, aucune pile à remplacer.
- La tête de pulvérisation escamotable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet aéré à la pulvérisation en anneau en passant par la technologie Boost
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| VS | Vibrant Stainless |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-9/16" (217 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Produits et accessoires recommandés

K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique
K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double
K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique
K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange
1012715 Plomberie brute profonde

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, 0.15 A, 50/60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation: 72.0" (1829 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Nécessite une prise sans interrupteur en sous-surface.
- Installation à un ou à trois trous (plaque de rosace incluse).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

