

Parallel® | K-23475-4

Robinet de lavabo de salle de bain haut à poignée unique, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Hauteur du bec de 8 po (203 mm)
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Comprend un drain escamotable en métal avec tige de levage et pièce de raccordement de 1 1/4 po (32 mm)
- Idéal pour les applications d'évier en surface
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 372
 NSF/ANSI/CAN 61
 DOE - Energy Policy Act 1992
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-3/8" (136 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
 Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
 K-23723 Nettoyant pour robinet
 K-21897 Porte-papier hygiénique double
 K-23529 Crochet à peignoir
 K-23524 Porte-serviette de 18 po
 K-23525 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
 K-23526 Bras porte-serviette
 K-23527 Porte-papier hygiénique vertical
 K-23528 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- À un trou
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

