

Tone® | K-23767

Robinet d'évier de bar à poignée unique

Fonctionnalités

- Bec pivotant à arche élevée avec rotation à 155 degrés offrant un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets, le refroidissement des bouteilles et le nettoyage
- La poignée à levier unique permet de régler facilement la température de l'eau.
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|--|
| CP | Polished Chrome |
| VS | Vibrant Stainless |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |
| BMB | Matte Black with Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-1/4" (184 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Certaines finis KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus intensive

Produits et accessoires recommandés

K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique

K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange


K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique

K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

