Riff® | K-23830

Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du flux aéré à la pulvérisation Sweep® en passant par la technologie Boost.
- Le pulvérisateur Sweep® fournit une large et puissante lame d'eau qui nettoie votre vaisselle et votre évier
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez la technologie Boost avec jet pour un remplissage plus rapide ou la pulvérisation Sweep® pour un nettoyage plus puissant.
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- La technologie ProMotion® permet à la tête de pulvérisation rétractable de pivoter pour une utilisation plus confortable.
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le bec en forme d'arche offre un dégagement vertical pour les batteries de cuisine et les pichets hauts.
- La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau d'une seule main.
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	VS	Vibrant Stainless
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 18:02 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	8-7/8" (225 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Disque en céramique, Contrôle du volume, Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique
- K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange
- K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique
- K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double

Produits et accessoires optionnels


- K-24462 Rosace de robinet de cuisine à trois trous
- 1327990 Plomberie brute profonde

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 18:02 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conforme à l'ADA pour les poignées de robinet seulement.
Conformité à l'ADA pour les poignées de robinet seulement
Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 18:02 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.