

Curve | K-25194

Distributeur de savon moussant sans contact, à alimentation CC

Fonctionnalités

- Le volume de distribution du savon peut être ajusté à 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml ou 2,0 ml.
- Réservoir de savon à capacité élevée de 54 oz (1 600 ml)
- Réservoir de savon à faible capacité de 27 oz (800 ml) en option (vendu séparément).
- Plage de capteur réglable de 1 à 4 po (25 à 101 mm). Réglage par défaut à environ 2,75 po (69 mm).
- Le mode d'entretien/nettoyage est activé pendant 30 secondes lorsque le capteur est bloqué pendant 10 secondes.
- Le capteur anti-vandalisme retarde la distribution pendant 20 secondes s'il est activé 4 fois en moins de 5 secondes.
- Indicateurs du niveau de savon et d'état de la pile au-dessus du comptoir.
- Recharge facile sous le comptoir.
- Fonctionnement à pile (4 piles « D » fournies).
- Requiert un savon moussant à faible viscosité (1 à 20 cps ou gr/m-s) sans particules en suspension. Veuillez consulter le guide d'installation ou le guide d'entretien et d'utilisation pour connaître les recommandations spécifiques en matière de savon.
- Le savon KOHLER® (vendu séparément) est recommandé pour un rendement et une longévité optimisés



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
BN	Vibrant Brushed Nickel
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Matériel

- Construction en laiton massif pour la durabilité et la fiabilité
-

Produits et accessoires recommandés

K-24879 Recharge de savon moussant à usage unique parfumée à la rose trémière – 800 ml

K-24878 Recharge de savon moussant à usage unique sans parfum ni colorant – 1 600 ml, paquet de quatre

K-24877 Recharge de savon moussant à usage unique sans parfum ni colorant – 800 ml, paquet de six

K-24882 Recharge de savon moussant sans parfum ni colorant – 5 gallons


K-24881 Recharge de savon moussant sans parfum ni colorant – 1 gallon, paquet de deux

K-25136 Réservoir de savon – 800 ml

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Une trousse de quincaillerie de montage de plomberie brute en option pour les comptoirs de plus de 2 po (50 mm) et de moins de 4,5 po (114,3 mm) d'épaisseur est vendue séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

