

Curve | K-25197

Distributeur de savon moussant sans contact, à alimentation CA

Fonctionnalités

- Le volume de distribution du savon peut être ajusté à 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml ou 2,0 ml.
- Réservoir de savon à capacité élevée de 54 oz (1 600 ml)
- Réservoir de savon à faible capacité de 27 oz (800 ml) en option (vendu séparément).
- Plage de capteur réglable de 1 à 4 po (25 à 101 mm). Réglage par défaut à environ 2,75 po (69 mm).
- Le mode d'entretien/nettoyage est activé pendant 30 secondes lorsque le capteur est bloqué pendant 10 secondes.
- Le capteur anti-vandalisme retarde la distribution pendant 20 secondes s'il est activé 4 fois en moins de 5 secondes.
- Indicateur du niveau de savon au-dessus du comptoir
- Recharge facile sous le comptoir.
- Fonctionnement par courant alternatif, aucune pile à remplacer.
- Requiert un savon moussant à faible viscosité (1 à 20 cps ou gr/m-s) sans particules en suspension. Veuillez consulter le guide d'installation ou le guide d'entretien et d'utilisation pour connaître les recommandations spécifiques en matière de savon.
- Le savon KOHLER® (vendu séparément) est recommandé pour un rendement et une longévité optimisés



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
BN	Vibrant Brushed Nickel
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Matériel

- Construction en laiton massif pour la durabilité et la fiabilité

Produits et accessoires recommandés

K-24879 Recharge de savon moussant à usage unique parfumée à la rose trémière – 800 ml

K-24878 Recharge de savon moussant à usage unique sans parfum ni colorant – 1 600 ml, paquet de quatre

K-24877 Recharge de savon moussant à usage unique sans parfum ni colorant – 800 ml, paquet de six

K-24882 Recharge de savon moussant sans parfum ni colorant – 5 gallons

K-24881 Recharge de savon moussant sans parfum ni colorant – 1 gallon, paquet de deux

K-25136 Réservoir de savon – 800 ml

Produits et accessoires requis

- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord


ou

- K-13481-A Alimentation multiprise, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Une trousse de quincaillerie de montage de plomberie brute en option pour les comptoirs de plus de 2 po (50 mm) et de moins de 4,5 po (114,3 mm) d'épaisseur est vendue séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

