KOHLER®

Statement® | K-26282

Douchette ronde à trois fonctions, 2,5 gal/min

Fonctionnalités

- La douchette multifonction dotée d'un pulvérisateur avancé offre trois expériences de douche : Diffusion complète avec technologie Katalyst, massage en profondeur et Cloud
- La diffusion complète avec la technologie d'injection d'air Katalyst™ offre une expérience de jets abondants, idéale pour éliminer le shampooing des cheveux
- Les courants de massage en profondeur tourbillonnent, ciblant les muscles endoloris afin de soulager les douleurs et les courbatures
- L'expérience de pulvérisation Cloud restaure grâce à un épais nuage de gouttelettes d'eau soyeuses et superfines
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Pulvérisation optimisée pour une performance maximale
- Exige un tuyau de douche (vendu séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	AF	Vibrant French Gold
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 02:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la douchette:	2.5 gpm (9.5 l/min)

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-26312 Glissière de 32 1/8 po
- K-26313 Glissière de 40 po
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po
- K-26310 Support de douchette à montage au mur avec coude d'alimentation et clapet de non-retour
- K-26314 Glissière de luxe, 32 po, avec alimentation en eau intégrée
- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po
- K-26309 Support de douchette à montage au mur

Technologie


- La technologie d'injection d'air Katalyst® injecte de l'air dans l'eau, créant ainsi de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 02:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER





Installation

- Orifices d'entrée et de sortie G 1/2
- Support ou glissière requis pour l'installation murale
- Support de montage en surface requis pour l'installation en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les vannes de compensation automatiques avec la capacité nominale de 1,5 gallon/min (5,7 l/min) ou moins.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 02:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER