Anthem® | K-26339

Robinet thermostatique mécanique encastré à 1 sortie

Fonctionnalités

- Mélangeur thermostatique à haut débit
- Le mélangeur thermostatique à commande mécanique maintient la température de l'orifice de sortie pendant toute la durée de la douche.
- Débit maximum de 7 gal/min (26,5 l/min) à 45 lb/po² (3,1 bar)
- Orifice d'entrée NPT femelle de 3/4 po
- Orifice de sortie NPT femelle de ½ po
- Robinet d'interruption du service avec filtres intégraux
- Protection contre les brûlures
- Limiteur de haute température intégré réglable permettant de contrôler la température maximale de l'eau
- Réglage de confort ajustable (préréglé à environ 104 °F)



FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:08 - US-CA

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

Robinetterie

Vanne incluse :	Thermostatique

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi :	7 gpm (26.5 l/min)
Pression :	45 psi (3.1 bar)
Pression statique maximale :	125 psi (8.6 bar)
Pression de service minimale :	20 psi (1.4 bar)

Matériel

- Le corps en laiton moulé résistant à la dézincification offre une fiabilité à long terme et une résistance aux conditions d'eau agressives

Produits et accessoires requis

- K-26345-9 Robinet thermostatique mécanique encastré à 4 sorties Anthem


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:08 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



FIN DE SÉRIE

Installation

- Nécessite une garniture de panneau de commande de robinet thermostatique à une orifice de sortie avec bouton-poussoir encastré (vendu séparément)
- Montage dans les murs standard à montants de 38 x 102 mm (2 x 4 po)
- Entièrement réparable par l'avant du robinet

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:08 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER