Tone™ | K-26441-4

Robinet de baignoire à montage en surface avec douchette

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Bec avec inverseur et raccord emboîtable
- Débit maximum du robinet de baignoire de 30,3 l/min (8 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Débit maximum de la douchette, 1,75 gal/min (6,6 l/min), à 45 lb/po² (3,1 bar).
- S'agence aux autres produits de la collection Tone.
- S'agence aux autres produits de la collection Tone.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
	BMB	Matte Black with Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:33 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	8-9/16" (217 mm)

Débit

Débit du robinet:	8 gpm (30.3 l/min)
Débit maximal nominal de la douchette:	1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- K-27427 Crochet à peignoir
- K-27425 Porte-serviette de 18 po
- K-27426 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-27428 Anneau à serviette
- K-27429 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:33 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation
- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:33 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER