Occasion® | K-27003-4N

Robinet de lavabo de salle de bain haut à poignée unique, 1,9 l/min (0,5 gal/min)

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Hauteur du bec de 7 po (178 mm)
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po² (4,14 bar).
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Comprend un drain en métal activé au toucher avec une pièce de raccordement de 1,25 po.
- Idéal pour les applications d'évier en surface
- Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires pour salle de bain Occasion



FIN DE SÉRIE

Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	6-3/16" (157 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:37 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



FIN DE SÉRIE

Installation

- À un trou
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:37 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.