Occasion® | K-27009-N

Bec de robinet de lavabo de salle de bain à conception droite, 1,9 l/min (0,5 gal/min)

Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po² (4,14 bar).
- Débit laminaire
- Drain escamotable métallique avec tige de levage et raccord de 1-1/4 po
- Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires pour salle de bain Occasion



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:58 - US-CA

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	6-1/16" (154 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-27010-3 Poignées à croisillon pour robinet de lavabo de salle de bain Artifacts®

ou

- K-27010-4 Poignées à levier pour robinet de lavabo de salle de bain

ou


- K-27010-9 Poignées à bouton pour robinet de lavabo de salle de bain

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:58 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:58 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER