

Occasion® | K-27010-4

Poignées à levier pour robinet de lavabo de salle de bain

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires pour salle de bain Occasion
- Les robinets UltraGlide® avec la technologie Dry Stem sont conçus pour éliminer les fuites habituelles et pour offrir un contrôle en douceur et sans effort.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
BMB	Matte Black with Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Drain avec trop-plein: Oui

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-27060 Porte-serviette de 18 po
- K-27061 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-27063 Anneau à serviette
- K-27064 Porte-papier hygiénique vertical
- K-27065 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-27069 Crochet à peignoir
- K-27128 Distributeur de papier hygiénique avec plateau
- K-27062 Porte-serviette double 24 po
- K-77967 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception à tube, 1,2 gal/min
- K-77965 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception à tube, 1,2 gal/min
- K-77968 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception rubanée, 1,2 gal/min
- K-77969 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception en rangée, 1,2 gal/min


Produits et accessoires requis

- K-27008 Bec de robinet de lavabo de salle de bain à conception Cane, 1,2 gal/min
- K-27009 Bec de robinet de lavabo de salle de bain à conception droite, 1,2 gal/min

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Montage en surface
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

