

Leap™ | K-28529

Toilette allongée intelligente à chasse double monopièce

Fonctionnalités

- Toilette intelligence monopièce mince et contemporaine avec système de nettoyage personnel intégré
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Conçue pour faciliter les transferts depuis un fauteuil roulant
- Chasse double offrant un choix entre 3,4 ou 4,8 l/chasse (1,0 ou 1,28 gal/chasse)
- Le siphon complètement dissimulé facilite le nettoyage
- Le système facile d'installation propose une solution simple aux toilettes à siphon à rebord
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- Le tube en acier inoxydable permet de régler le jet, la position, la pression de l'eau, la température ainsi que les fonctions de pulsation et d'oscillation.
- La fonction autonettoyante utilise la lumière UV pour nettoyer automatiquement les surfaces de la baguette
- Ouverture/fermeture du couvercle mains libres, activée par le mouvement
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Système de séchage à air chaud
- Système de désodorisation automatique
- Télécommande portative élégante
- La chasse d'urgence permet de tirer la chasse jusqu'à 100 fois pendant une panne d'électricité sur simple pression sur un bouton
- Le mode Économie d'énergie surveille l'usage et ajuste les réglages du siège chauffant afin d'économiser l'énergie



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | | |
|--|----|-------|
| | 0 | White |
| | NY | Dune |



Fonctionnalités (suite)

- Chasse automatique après utilisation; la chasse peut également être contrôlée par la télécommande ou le bouton de chasse d'urgence

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.4.2/CSA B45.16

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

UL 1951

CSA C22.2 No. 14

CSA C22.2 No. 68

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

cUL Listed

UL Listed

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Assistée par pression
Débit de la chasse d'eau:	1.0 or 1.28 gpf (3.3 or 4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2" (51 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/4" (146 mm)

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Longueur du cordon d'alimentation:	35" (889 mm)
------------------------------------	--------------

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie limitée de trois ans des toilettes et sièges nettoyeurs C3® intelligents KOHLER®





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

IMPORTANT! Utiliser les tuyaux d'alimentation fournis avec le dispositif. Ne pas réutiliser les tuyaux installés auparavant. Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 04:44 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**