K-28829

Système de support et de réservoir encastré

Fonctionnalités

- Robuste cadre d’acier
- Réservoir isolé pour éviter le suintement.
- L’actionneur à chasse double permet de choisir entre 0,8 ou 1,6 gal/chasse (3 ou 6 l/chasse).
- La grande ouverture de plaque d’actionneur de chasse d’eau peut être retirée pour accéder facilement au réservoir intérieur.
- La hauteur ajustable permet de positionner la cuvette entre l’orifice de sortie d’évacuation et le bas du cadre, soit entre 164 et 503 mm (6 7/16 po et 19 13/16 po) du plancher.
- Peut être combiné avec les cuvettes murales compatibles et certaines plaques d’actionneur de chasse d’eau pour créer une unité complète.
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités



Durabilité

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 02:23 - US-CA

Codes/normes

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.6.2
ASME A112.19.5/CSA B45.15
ASSE 1002/ASME A112.1002/CSA B125.12
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Plomberie brute:	Non applicable"
Type de chasse d'eau:	À chasse directe
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.6 gpf (3.0 or 6.0 lpf)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	1 gpm (3.8 l/min)

Produits et accessoires requis

- K-8857 Plaque d’actionneur de chasse d’eau pour système de réservoir et support mural, 2 x 4 po

ou

- K-75890 Plaque d’actionneur de chasse d’eau pour système de réservoir et support mural 2 x 4 po

ou

- K-5413 Plaque d’actionneur de chasse d’eau pour système de réservoir et support mural 2 x 4 po

ou

- K-23251-F Plaque d’actionneur de chasse d’eau

ou

- K-23252-F Plaque d’actionneur de chasse d’eau double pour système de réservoir encastré et support mural de 2 x 4 po

ou


- K-78041 Plaque d’actionneur de chasse double sans contact pour système de réservoir encastré et support mural de 2 x 4 po
- K-28236 Accessoire d’alimentation pour plaques d’actionneur sans contact


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 02:23 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.





Installation

- Lorsqu'il est installé selon les instructions d'installation de Kohler, le système de réservoir encastré et de support KOHLER peut supporter jusqu'à 226,8 kg (500 lb) sans être endommagé
- Le support à cadre d'acier robuste s'installe sur des montants de 2 x 4 po ou de 2 x 6 po situés derrière le mur. Voir le guide d'installation et la vidéo d'installation pour des renseignements détaillés
- Nécessite une trousse de boîte électrique lors de l'association du siège bidet à la cuvette (vendue séparément)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 02:23 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.