Tresham® | K-2991-8

Lavabo de salle de bain encastré rectangulaire, 21-3/4 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette rectangulaire à bordure relevée
- Drain de trop-plein
- Se coordonne à d’autres produits de la gamme Tresham
- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:50 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	19-13/16" (503 mm)
Largeur du bassin:	10-3/16" (259 mm)
Profondeur du bassin:	6-1/2" (165 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po
- K-23725 Nettoyant pour fonte


Garantie


Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:50 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.









Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.
Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:50 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.