Highline® Classic | K-3493

Toilette allongée deux pièces, 1,6 gal/chasse

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d’espace et un meilleur confort
- Équipé avec Sloan FLUSHMATE® - Sloan® Valve Company
- Levier de déclenchement à gauche en chrome poli
- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)
- Siphon entièrement émaillé 57 mm (2 1/4 po)
- Design deux pièces
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s’asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- 0 White
- 96 Biscuit
- 7 Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 22:00 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Pressure Lite
Débit de la chasse d'eau:	1.6 gpf (6.0 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-3/16" (55 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	12" x 10" (305 mm x 254 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/4" (146 mm)

Articles combinés inclus

- K-4304 Cuvette de toilette allongée
- K-4645 Réservoir de toilette, 1,6 gal/chasse

Produits et accessoires recommandés

- K-5588 Siège de toilette allongé désodorisant
- K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
- K-4108 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

Produits et accessoires optionnels


- K-9481-L Levier de déclenchement à gauche pour toilettes KOHLER®
- K-7637 Tuyau d'alimentation en angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt et tuyau vertical recuit
- K-4650 Siège de toilette allongé

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 22:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Siège et conduite d’alimentation vendus séparément.
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.
Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu’installé en respectant ces normes spécifiques.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.
Les normes sur l’accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 22:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.