Elate® | K-35048-4

Robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
- Une vanne à disque monopièce en céramique permet à la fois de contrôler le volume et la température
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- La boîte comprend : Robinet assemblé, conduites d'alimentation, drain à cliquet
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.
- Se coordonne aux autres produits de la collection Elate.
- Ce produit remplace K-99491-4



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 19:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	4-3/16" (106 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Disque en céramique, Contrôle du volume, Thermostatique

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues

Produits et accessoires recommandés

- 1394616 Trousse rosace à un trou


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie à vie limitée des robinets KOHLER®

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 19:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour installation à un trou
- Installation simplifiée du robinet; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 19:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER