# Wellworth® | K-3977

Toilette à devant arrondi à deux pièces, 1,6 gal/chasse

## Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bains et salles d'eau
- Levier de chasse à gauche Polished Chrome
- Combinaison composée de la cuvette et du réservoir de toilette
- S'agence aux autres produits de la collection Wellworth
- Le robinet de chasse à cartouche de KOHLER utilise la force naturelle de la gravité et optimise la performance de chasse d'eau
- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La cartouche Class Five® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau



## Couleurs/finis offerts

***Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.***

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | White |
| | 96 | Biscuit |
| | 7 | Black Black |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

## Codes/normes

***Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.***
***Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.***

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Plomberie brute: | Standard 12" (305 mm) |
| Type de chasse d'eau: | Class Five |
| Débit de la chasse d'eau: | 1.6 gpf (6 lpf) |
| Forme de la cuvette: | À devant arrondi |
| Trous de fixation du siège: | 5-1/2" (140 mm) |
| Sortie d'évacuation: | Plancher |
| Taille du siphon: | 2-1/8" (54 mm) |
| Type de siphon: | Exposé |
| Taille de la surface de l'eau: | 10-1/2" x 7-3/4" (267 mm x 197 mm) |
| Du rebord à la surface de l'eau: | 5-1/4" (133 mm) |

## Articles combinés inclus

- K-4197 Cuvette de toilette à devant arrondi
- K-4468 Réservoir de toilette, 1,6 gal/chasse

## Produits et accessoires recommandés

- 1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette
- 1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po
- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-9379 Levier de declenchement
- K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
- K-4639-RL Siège de toilette à devant arrondi ReadyLatch® Quiet-Close™


## Garantie

***Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.***



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.




## Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Installation rapide à trois boulons
- Siège et conduite d’alimentation vendus séparément.

## Notes d'installation

***Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.***

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Pour les installations de toilettes dos a dos : Utiliser seulement un raccord a fourche double de 45°.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolerances ASME A112.19.2.



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.