

Vault™ | K-3996-4

Évier de cuisine à double cuve sur colonne/en sous-surface de 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po.
- Double cuvette égale
- Profondeur de 152 mm (6 po)
- Le drain arrière augmente l'espace de travail dans le lavabo et l'espace de stockage en dessous de celui-ci
- Quincaillerie d'installation comprise
- Trois trous de robinet et un trou d'accessoire à droite



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	4
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bols égaux
Longueur du bassin gauche:	14-9/16" (370 mm)
Largeur du bassin gauche:	16-9/16" (421 mm)
Profondeur du bassin gauche:	6" (152 mm)
Longueur du bassin droit:	14-9/16" (370 mm)
Largeur du bassin droit:	16-9/16" (420 mm)
Profondeur du bassin droit:	6" (152 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-6641 Support d'évier en acier inoxydable, 15 15/16 x 14 po, pour éviers de cuisine Vault™ K-3820 et K-3838

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-6434 Support utilitaire à emboîtement en U

K-6667 Planche à découper en bois




1177161 TROUSSE POUR INSTALLATION À PINCE

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour l'installation en sous-surface, l'épaisseur du comptoir ne doit pas être supérieure à 1 po (25 mm) pour assurer la conformité à l'ADA
- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

