

Persuade® | K-4326

Cuvette de toilette allongée avec siphon à jupe

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- S'harmonise au réservoir K-3569 ou K-19042 pour créer une toilette Persuade K-6355 ou K-75790 complète.
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm) uniquement. Ne peut pas être combiné à K-5383 ou K-5381 pour les installations de 10 ou 14 po.
- Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à siphon à jupe, permet d'économiser du temps et d'éviter les tracas, et élimine le besoin de percer le plancher pour une plomberie brute standard de 305 mm (12 po)
- Siphon émaillé de 2 po (51 mm)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ASME A112.19.14
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2" (51 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	4-1/2" x 5-3/4" (114 mm x 146 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-3569 Réservoir de toilette à chasse double
K-19042 Réservoir de toilette à chasse double

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.
This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Siège vendu séparément
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

