

HydroRail®-R | K-45209

Colonne de douche à arche

Fonctionnalités

- La colonne vous permet de personnaliser votre douche avec une pomme de douche à pulvérisation large et une douchette
- Le bras de douche en arc permet une installation avec des hauteurs de plafond basses
- Le support de glissière facilite le réglage de la hauteur et de l'angle de la douchette.
- L'inverseur à la base de la colonne facilite le passage de la douchette à la pomme de douche à pulvérisation large
- La pomme de douche à pulvérisation large, la douchette et le tuyau de douche sont vendus séparément pour vous permettre de personnaliser vos composants



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
 - Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-13688 Pomme de douche à pulvérisation large, 8 po, rond à fonction unique, 2,5 gal/min

K-13689 Pomme de douche à effet de pluie, 10 po, rond à fonction unique, 2,5 gal/min


K-13692 Pomme de douche à pulvérisation large à fonction unique de 8 po, 9,4 l/min (2,5 gal/min)

K-13695 Pomme de douche à pulvérisation large à fonction simple de 8 po carrée, 2,5 gal/min

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





NOTE: Valve trim and hose illustrated for dimensioning only, not included in the product.

Installation

- Installation en douche au mur uniquement
- Installation en moins de 60 minutes sans changement dans la plomberie intramurale (sous réserve de l'état de l'installation existante)
- Comprend un adaptateur qui s'adapte à la majorité des installations, mais peut nécessiter un K-1194630, K-1187917 ou K-1194302

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Commandez une trousse de plomberie brute si la distance du coude à la surface du mur fini se situe entre 2 7/8 po (73 mm) à 4 po (102 mm)

Commandez une trousse de plomberie brute peu profonde si la distance du coude à la surface du mur fini est inférieure à 1 3/8 po (35 mm).

Commandez la trousse de rosace/collier de montage large si le diamètre de trou de raccordement d'alimentation est entre 1 1/4 po (32 mm) et 2 1/4 po (57 mm).

Une rosace/un collier de montage de 3 po (76 mm) est fourni pour s'adapter à un diamètre de trou de raccordement d'alimentation de 1 po (25 mm) à 1 1/4 po (32 mm).

