

HydroRail®-R | K-45210

Colonne de douche Beam pour pomme de douche à effet de pluie et douchette

Fonctionnalités

- La colonne vous permet de personnaliser votre douche avec une pomme de douche à pulvérisation large et une douchette
- Pour utilisation avec les baignoires et les douches dotées d'un bras de douche à support pour plafonds de faible hauteur
- Le support de la glissière facilite le réglage de la hauteur et de l'angle de la douchette
- L'inverseur à la base de la colonne facilite le passage de la douchette à la pomme de douche à pulvérisation large
- Comprend la colonne, le support, la glissière et l'inverseur.
- La pomme de douche à pulvérisation large et la douchette sont vendues séparément pour vous permettre de personnaliser votre décor



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-13688 Pomme de douche à pulvérisation large, 8 po, rond à fonction unique, 2,5 gal/min

K-13689 Pomme de douche à effet de pluie, 10 po, rond à fonction unique, 2,5 gal/min


K-13692 Pomme de douche à pulvérisation large à fonction unique de 8 po, 9,4 l/min (2,5 gal/min)

K-13695 Pomme de douche à pulvérisation large à fonction simple de 8 po carrée, 2,5 gal/min


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





NOTE: Valve trim and hose illustrated for dimensioning only, not included in the product.



Installation

- Au mur
- Installation en moins de 60 minutes sans changement dans la plomberie intramurale (sous réserve de l'état de l'installation existante)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Commandez une trousse de plomberie brute si la distance du coude à la surface du mur fini se situe entre 2 7/8 po (73 mm) et 4 po (102 mm)

Commandez une trousse de plomberie brute peu profonde si la distance du coude à la surface du mur fini est inférieure à 1 3/8 po (35 mm).

Une rosace/un collier de montage de 3 po (76 mm) est fourni pour s'adapter à un diamètre de trou de raccordement d'alimentation de 1 po (25 mm) à 1 1/4 po (32 mm).

Commandez la trousse de rosace/collier de montage large si le diamètre de trou de raccordement d'alimentation est entre 1 1/4 po (32 mm) et 2 1/4 po (57 mm).

