Memoirs® Stately | K-454-4V

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Deux poignées à levier décoratives permettent le contrôle du volume et de la température.
- Comprend un drain rétractable avec pièce de raccordement de 1,25 po (32 mm).
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- S'agence avec les robinets, accessoires et composants de douche Memoirs Stately pour agrémenter votre salle de bain.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CP Polished Chrome
- BN Vibrant Brushed Nickel
- BV Vibrant Brushed Bronze

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:27 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5" (127 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Disque en céramique, Contrôle du volume, Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-6839 Pieds de forme octogonale fuselée, en laiton

Produits et accessoires optionnels


- 1160593 Petit aérateur de 0,35 gal/min

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:27 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Déployé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Conformité à l'ADA pour les poignées seulement.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:27 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER