Freshman™ | K-4989-R

Urinoir mi-hauteur à évacuation siphonique, 1 gal/chasse, raccord arrière

Fonctionnalités

- Évacuation siphonique
- Raccord arrière de 19 mm (0,75 po).
- 1,0 g/chasse (3,8 l/chasse).
- Comprend des orifices d'entrée et de sortie et des supports



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- 0 White
- 7 Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 04:03 - US-CA

Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord:	3/4", Inlet, Arrière
Taille du raccord:	2", Outlet
Type de siphon:	Dissimulé
Débit de la chasse d'eau:	1.0 gpf (3.8 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l’eau lorsqu’il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d’eau.

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23725 Nettoyant pour fonte


Garantie


Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 04:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.







Spud Detail

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolerances ASME A112.19.2.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 04:03 - US-CA
THE BOLD LOOK OF KOHLER.