Bardon™ | K-4991-ER

Urinoir à alimentation et lavage par le col mi-hauteur, 0,125 à 1 gal/chasse, raccord arrière

Fonctionnalités

- Urinoir de lavage
- Raccord arrière de 19 mm (0,75 po).
- 0,125 à 1,0 gal/chasse (0,47 à 3,8 l/chasse).
- Remplacera le K- 4904-ER.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:42 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord:	3/4", Inlet, Arrière
Taille du raccord:	2", Outlet
Type de siphon:	Exposé
Débit de la chasse d'eau:	0.125 or 1.0 gpf (0.5 or 3.8 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-4929 Billes d'entretien pour urinoir sans eau

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:42 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Rebord allongé de 14 po (356 mm).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux pour les exigences du robinet de chasse.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:42 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER