Bardon™ | K-4991-ET

Urinoir à haute efficacité, grand débit, au mur, de 0,125 à 1,0 gal/chasse, raccord supérieur

Fonctionnalités

- Urinoir de lavage
- Raccord supérieur de 0,75 po (19 mm).
- 0,125 à 1,0 gal/chasse (0,47 à 3,8 l/chasse).
- Remplacera K- 4904-ET



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	0	White
	96	Biscuit
	7	Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 15:12 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord:	3/4", Inlet, Dessus
Taille du raccord:	2", Outlet
Type de siphon:	Exposé
Débit de la chasse d'eau:	0.125 or 1.0 gpf (0.5 or 3.8 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Débit du robinet:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel


- Porcelaine vitrifiée

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 15:12 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Rebord allongé de 14 po (356 mm).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux pour les exigences du robinet de chasse.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.
Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 15:12 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER