

Dexter™ | K-5452-ETSS

Urinoir à grand débit, au mur, 0,125 gal/chasse, avec raccord supérieur, antimicrobien

Fonctionnalités

- Urinoir de lavage
- Fini antimicrobien inhibant la croissance de moisissure, de taches ou de bactéries causant des odeurs sur la surface de l'appareil. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, les virus ou d'autres organismes causant des maladies. Toujours nettoyer et laver ce produit en profondeur avant et après chaque utilisation
- Raccord supérieur de 0,75 po (19 mm).
- 1 pinte ou 0,125 gallon/chasse (0,47 litre/chasse)
- Comprend des orifices d'entrée et de sortie et des supports
- Comprend une paroi anti-éclaboussures.
- Rebord allongé de 375 mm (14 3/4 po)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord: Inlet, Haut

Type de siphon: Exposé

Débit de la chasse d'eau: 0.125 gpf (0.5 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.


Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux pour les exigences du robinet de chasse.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

