Invigoration® Series | K-5557

Trousse de commande de generateur de vapeur

Fonctionnalités

- La technologie Fast-Response® produit une luxueuse vapeur de douche en 60 secondes
- La technologie Power Clean™ offre un nettoyage automatique et un entretien sécuritaire à touche unique
- La tête de vapeur est équipée d'un système d'aromathérapie intégral pour ajouter des senteurs
- Le diffuseur de vapeur circulaire diffuse à partir du mur fini, permettant à la vapeur d'être distribuée uniformément dans toute la douche.
- Commande facile à régler permettant à l'utilisateur de régler la température (de 90 à 125 °F) et la durée de la séance de vapeur
- Arrêt de sécurité après 20 minutes
- Utiliser avec des générateurs de vapeur Invigoration® de 5 kW à 15 kW
- Comprend un panneau de commande et une tête à vapeur avec réservoir d'aromathérapie
- Requis pour les générateurs de vapeur KOHLER Invigoration® de 5 à 15 kW
- Capteur permet une réduction des fluctuations de température afin d'avoir une douche à vapeur à température constante
- Contrôle la fonctionnalité Power Clean
- Affichage numérique avec horloge
- Le cordon et le raccord Quick-connect RJ-12 permettent une installation et un entretien simplifiés
- Bras de montage et joint inclus.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 11:01 - US-CA

Codes/normes

Non applicable

Matériel

- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 11:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
ATTENTION : Risque de blessure corporelle. Ne pas installer la commande de l'interface utilisateur à l'extérieur de l'enceinte de vapeur. L'interface utilisateur doit être installée dans l'enceinte afin de permettre aux capteurs de régler la température et de commander le débit de vapeur.
ATTENTION : Risque de brûlure. Ne pas positionner la tête de diffusion de vapeur à proximité d'un siège ou d'un banc, étant donné que la tête de diffusion de vapeur est chaude pendant le fonctionnement et qu'elle pourrait brûler l'utilisateur si celui-ci la touchait.
Le capteur de température doit être monté sur le mur à l'opposé de la tête de diffusion de vapeur. La tête de diffusion de vapeur doit être placée aussi loin que possible de la zone où l'on s'assoit.

Positionner la tête de diffusion de vapeur à 6 po (152 mm) au-dessus du sol et à au moins 4-1/2 po (114 mm) du seuil.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-05-2026 11:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER