

Whitehaven® | K-5664

Évier de cuisine champêtre simple en sous-surface de 23 1/2 po

Fonctionnalités

- Convient aux armoires ayant une base d'au moins 610 mm (24 po) de largeur
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le tablier raccourci permet de se servir de l'évier avec la plupart des cabinets d'armoire standard ou de l'intégrer à des armoires existantes standard
- Le tablier Self-Trimming® recouvre l'avant de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
TRF	Truffle
17	Teal
34	Fresh Green
42	Aspen Green



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	24" (610 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	18-13/16" (477 mm)
Largeur du bassin:	18-1/16" (459 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-8395 Support d'évier de fond en acier inoxydable pour évier à tablier frontal, 24 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge


K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain central
- Comprend des gabarits de découpage
- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

IMPORTANT! La distance entre le bord supérieur de l'armoire et le dessus de la porte de l'armoire doit être d'au moins 175 mm (6-7/8 po) pour installer cet évier.

