

Underscore® | K-5717-W1

Baignoire encastrée, 71 1/2 x 41 1/2 po, avec surface chauffante Bask®

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Soutien lombaire intégral
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
 ASTM E162
 ASTM E662
 UL 1795
 CSA C22.2 No. 218.2
 cUL Listed
 UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	46-5/16" x 31-3/16" (1177 mm x 792 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	63-7/16" x 34-1/4" (1611 mm x 869 mm)
Profondeur de l'eau:	18-5/8" (472 mm)
Capacité en eau:	112.2 gal (424.7 L)
Charge minimale au sol:	52.5 lbs/ft²
Poids:	111 lbs (50.3 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-883 Trousse d'installation en sous-surface pour baignoires Underscore® K-5715/K-5716

K-886 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Underscore, 71 1/2 po

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A


Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.







No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



Drop-In Rim Detail



Installation

- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).
- Drain central
- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

