

## Whitehaven® | K-5826

Évier de cuisine champêtre simple en sous-surface de 32 1/2 po

### Fonctionnalités

- Convient aux armoires ayant une base d'au moins 838 mm (33 po) de largeur
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le tablier raccourci permet de se servir de l'évier avec la plupart des cabinets d'armoire standard ou de l'intégrer à des armoires existantes standard
- Le tablier Self-Trimming® recouvre l'avant de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
- La cuvette s'incline vers le drain pour réduire au minimum l'accumulation d'eau
- Le drain excentré augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|     |             |
|-----|-------------|
| 0   | White       |
| FF  | Sea Salt    |
| 96  | Biscuit     |
| NY  | Dune        |
| 95  | Ice Grey    |
| 7   | Black Black |
| TRF | Truffle     |
| 17  | Teal        |
| 34  | Fresh Green |
| 42  | Aspen Green |



## Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Diamètre du trou de drainage:          | 3-5/8" (92 mm)    |
| Largeur minimale de l'armoire de base: | 33" (838 mm)      |
| Configuration du bassin:               | Bol simple        |
| Longueur du bassin:                    | 27-3/4" (705 mm)  |
| Largeur du bassin:                     | 18-1/16" (459 mm) |
| Profondeur du bassin:                  | 9-5/8" (244 mm)   |

## Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-6449 Supports d'évier en acier inoxydable


K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

## Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Comprend des gabarits de découpage
- En sous-surface

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site [www.kohler.com](http://www.kohler.com) ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

**IMPORTANT!** La distance entre le bord supérieur de l'armoire et le dessus de la porte de l'armoire doit être d'au moins 175 mm (6-7/8 po) pour installer cet évier.

