

Riverby® | K-5871-3A2

Évier de cuisine simple à installation sur surface de 838 mm (33 po)

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 838 mm (33 po).
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Trois trous de robinet.
- La cuvette s'incline vers le drain pour réduire au minimum l'accumulation d'eau
- Le drain excentré augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.
- Comprend la passoire avec planche à découper intégrale K-6239 et support d'évier gauche K-6237.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	33" (838 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	30-1/4" (768 mm)
Largeur du bassin:	15-13/16" (402 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)


Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

- K-6237 Support d'évier gauche
- K-23726 Traitement pour drains
- K-6255 Support d'évier droit
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
- K-6194 Support utilitaire avec bac de trempage
- K-6246 Planche à découper en bois franc Entree
- K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon
- K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

