

Memoirs® | K-721

Baignoire en alcôve de 60 po x 33 3/4 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Tablier intégral
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs
- Soutien lombaire intégral



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ASTM F462

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-1/2" (64 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45" x 23" (1143 mm x 584 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54" x 25" (1372 mm x 635 mm)
Profondeur de l'eau:	11-5/8" (295 mm)
Capacité en eau:	52 gal (196.8 L)
Charge minimale au sol:	61 lbs/ft²
Poids:	390 lbs (176.9 kg)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible

K-23726 Traitement pour drains

K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur


Produits et accessoires requis

- K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)



Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Bride incorporée

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

