

Awaken® B90 | K-72420-G

Douchette à trois fonctions, 6,6 l/min (1,75 gal/min)

Fonctionnalités

- La douchette présente une conception transitionnelle inspirée de la nature
- Le pulvérisateur évolué offre trois options : diffusion large, jets abondants ou pulvérisation ciblée et vigoureuse
- Le jet à diffusion large produit une pulvérisation englobante pour l'utilisation quotidienne
- La pulvérisation de jets abondants intenses diffuse un jet puissant idéal pour éliminer le shampooing des cheveux
- La pulvérisation ciblée et vigoureuse produit un jet destiné à soulager les muscles endoloris ou à servir au nettoyage
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- Les buses de pulvérisation recouvrent entièrement le pommeau de douche
- La combinaison d'équilibre, de poids, de prise et d'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min).
- Exige le tuyau de douche K-8593, K-9514, K-45981 ou K-45982 (vendu séparément)
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 1.75 gpm (6.6 l/min)
douchette:

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po

ou

- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po

ou

- K-45981 Tuyau flexible rubané, 72 po


ou

- K-45982 Tuyau flexible rubané, 60 po
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Support ou glissière requis pour l'installation murale
- Support de montage en surface requis pour l'installation en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie exigent l'installation de clapets de non-retour approuvés en ligne vers la douchette. Consulter les agents de plomberie locaux compétents.

Les codes de plomberie exigent qu'un reniflard atmosphérique (comme le modèle K-9660 de Kohler) soit installé en ligne avec la douchette. Consulter les agents de plomberie locaux compétents.

