

Artifacts® with Bell design | K-72759

Bec de robinet de lavabo de salle de bain à motif Bell, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Comprend un drain à cliquet avec pièce de raccordement en métal de 32 mm (1 1/4 po)
- Poignées vendues séparément
- Débit laminaire
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Coordonnez-le avec votre choix de poignée Artifacts pour une conception personnalisée
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-3/8" (137 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Mélangeur thermostatique

Matériel

- Laiton
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-72573 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-72567 Porte-serviette de 18 po
- K-72568 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-72570 Porte-serviette double 24 po
- K-72571 Anneau à serviette
- K-72572 Crochet à peignoir double
- K-72576 Panier à papier hygiénique


Produits et accessoires requis

- K-98068-4 Poignées à levier pour robinet de lavabo de salle de bain
- ou
- K-98068-3 Poignées à croisillon pour robinet de lavabo de salle de bain Artifacts®

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Déployé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

