



Aquifer® | K-77687

Cartouche de filtre de rechange unique

Fonctionnalités

- Réduit le goût et l'odeur de chlore, la chloramine, les particules de catégorie I, le plomb, l'amiante, les kystes, le mercure, la turbidité et certains composés pharmaceutiques. Consultez la fiche technique de performance pour connaître les contaminants particuliers et le taux de réduction
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Débit maximal de 0,85 gal/min à 60 psi
- Filtre au carbone écologique à base de coquille de noix de coco



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 02:40 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B483.1
 NSF/ANSI 42
 NSF Protocol P473
 NSF/ANSI 401
 NSF/ANSI 53

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit du robinet: 0.85 gpm (3.2 l/min)

Matériel

- Construction en plastique résistant.

Produits et accessoires recommandés



K-560 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-596 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-597 Robinet d'évier de cuisine Compact rétractable sans contact avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-647 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-649 Robinet d'évier de bar rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-7505 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-7506 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-7507 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique
 K-7508 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique avec pulvérisateur latéral
 K-7509 Robinet d'évier de bar à poignée unique
 K-22033 Robinet d'évier de cuisine semi-professionnel avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-22034 Robinet d'évier de bar à poignée unique
 K-77515 Robinet d'évier de cuisine semi-professionnel avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-99259 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-99261 Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions
 K-99262 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique, tête de pulvérisation à deux fonctions
 K-99263 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique
 K-99264 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique
 K-99265 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique avec pulvérisateur latéral
 K-99266 Robinet d'évier de cuisine à poignée unique
 K-99267 Robinet d'évier de bar à poignée unique
 K-99268 Robinet d'évier de bar à poignée unique
 K-7547-4 Robinet d'évier de cuisine à traverse, à deux trous
 K-7548-4 Robinet d'évier de cuisine à traverse, 2 trous avec pulvérisateur latéral



Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Cartouche à quart de tour pour l'installation et le remplacement faciles

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Pour empêcher des dommages à la propriété, protégez de la congélation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 120 lb/po² (276 à 827 kPa)

Température de l'eau : 33 à 100 °F (0,5 à 37,8 °C) Capacité : 389 gal (1 472 l)

