Components® | K-77965

Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception à tube, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- La grande hauteur est idéale pour les lavabos en surface
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Débit laminaire
- Comprend un drain en métal activé au toucher avec une pièce de raccordement de 1,25 po.
- Associez-le aux poignées de robinet de lavabo de salle de bain Components de votre choix pour créer un ensemble personnalisé.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



FIN DE SÉRIE

Durabilité

ÉCONOME EN EAU

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 16:03 - US-CA

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	6-11/16" (170 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne requise :	Mélangeur thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-78383 Porte-papier hygiénique vertical
- K-78384 Porte-papier hygiénique double recouvert
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-78372 Porte-serviette de 18 po
- K-78373 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-78375 porte-serviette double
- K-78377 Bras porte-serviette
- K-78378 Crochet à peignoir
- K-78379 porte-serviette double
- K-78382 Porte-papier hygiénique pivotant

Produits et accessoires requis

- K-77974-4 Poignées à levier pour robinet de lavabo de salle de bain

ou

- K-77974-8 Poignées de robinet de lavabo de salle de bain Oyl

ou

- K-77974-9 Poignées de robinet de lavabo de salle de bain industriel

ou

- K-77963-8A Poignée à bascule de robinet de lavabo de salle de bain


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 16:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



FIN DE SÉRIE

Installation

- Robinet déployé ou à distance.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 16:03 - US-CA
THE BOLD LOOK OF KOHLER.