

Components® | K-77969

Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception en rangée, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Débit laminaire
- Comprend un drain en métal activé au toucher avec une pièce de raccordement de 1,25 po.
- Associez-le aux poignées de robinet de lavabo de salle de bain Components de votre choix pour créer un ensemble personnalisé.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 372
 NSF/ANSI/CAN 61
 DOE - Energy Policy Act 1992
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-5/8" (168 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Mélangeur thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-78383 Porte-papier hygiénique vertical
- K-78384 Porte-papier hygiénique double recouvert
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-78372 Porte-serviette de 18 po
- K-78375 Porte-serviette double
- K-78377 Bras porte-serviette
- K-78379 Porte-serviette double
- K-78382 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-78373 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-78378 Crochet à peignoir


Produits et accessoires requis

- K-77974-4 Poignées à levier pour robinet de lavabo de salle de bain
- ou
- K-77974-8 Poignées de robinet de lavabo de salle de bain Oyl
- ou
- K-77974-9 Poignées de robinet de lavabo de salle de bain industriel
- ou
- K-77963-8A Poignée à bascule de robinet de lavabo de salle de bain

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinet déployé ou à distance.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

