Reach® | K-78080

Toilette allongée compacte monopièce avec siphon dissimulé, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Levier de déclenchement à gauche en chrome poli
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Comprend un siège de toilette Impro® ReadyLatch® Quiet-Close™
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Le modèle de cartouche facile à purger nécessite moins de force à actionner qu'un clapet de 3 po (76 mm) et possède 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions causant l'usure, la déchirure, le rétrécissement et l'enflure.
- Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à siphon à jupe, permet d'économiser du temps et d'éviter les tracas, et élimine le besoin de percer le plancher pour une plomberie brute standard de 305 mm (12 po)



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	0	White
	96	Biscuit
	NY	Dune
	95	Ice Grey
	7	Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	9-1/8" x 8-1/2" (232 mm x 216 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6-3/8" (162 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	0.43 gpm (1.6 l/min)

Composants inclus

- K-26801 Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™ (QTY 1)

Produits et accessoires recommandés

- 1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette
- K-21710-L Levier de déclenchement à gauche
- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-4108 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande
- K-30780 Siège de toilette allongé Quiet-Close™
- K-5381 Plomberie brute de siphon dissimulé complet et système de raccord, 14 po
- K-5383 Plomberie brute de siphon dissimulé complet et système de raccord, 10 po


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie limitée des toilettes et des sièges KOHLER®

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Trousses de plomberie brute de 10 et 14 po (254 mm et 356 mm) également disponibles
- Tuyau d’alimentation vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.
Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu’installé en respectant ces normes spécifiques.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.
Les normes sur l’accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:43 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.